

Mahr**Digitalt måleur Aflæsning 0,0005 mm, Måleområde: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434320 50
GTIN	4059192061449
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Digitalt måleur med visning af **meget store** tal (**11 mm**) og integreret tolerancevisning. Ekstra visning af analog barograf med tolerancegrænser. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

Absolut-funktion: Nulstilling mulig i alle positioner, uden at miste forbindelsen til referencen.

Faktorerne kan indstilles med visning på display.

Visse funktioner kan spærres direkte på måleuret. Indstillinger og gemte værdier (faktor, preset, tolerancer) bevares også efter batteriskift.

Dynamiske målefunktioner (maks./min.): Til kontrol af rundløbsnøjagtighed og planhed eller søgning af vendepunkt.

Funktion:

IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR 2450.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.

Teknisk beskrivelse

Indspændingskaft-Ø h6	8 mm
Reverserbar aflæsning	0,00002 tommer
Beskyttelsesklasse IP	IP 42
Husets tykkelse	35 mm
Kabinet-Ø	58 mm
Målekraft	0,65–1,15 N
Måleområde	50 mm
Kalibrering	C1
Reverserbar aflæsning	0,0005 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2450
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,007 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Produkttype	Måleure

Services

KalibreringMåleure, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 50 mm	023000 50
DAkkS-kalibreringMåleure, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	023010 100

Tilbehør

Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2450	081560 CR2450
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2
Sender Type S4E	498966 S4E
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2