

Tolerancing DIN 2250 C, Nominalmål-Ø: 314mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 484030 314 |
| GTIN | 2050001954893 |
| Artikelklasse | 48B |

Beskrivelse

Udførelse:

Indstillingsringe (kontrolringe) i førsteklases lærestål, hærdet, afspændt, slebet og finslebet. **Indstillingsringene er påført deres faktiske mål.** Produktionstolerance for boringen er JS4.

Anvendelse:

Til generel brug, f.eks. til indstilling og kontrol af måleapparater.

Norm:

Nach **DIN 2250 C.**

Bemærk:

Andre mellemstørrelser op til 320 mm kan nemt bestilles, f.eks. nr. 484030 størrelse 82.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Nom. mål | 314 mm |
| Tolerancefelt | JS |
| Norm | DIN 2250 C |
| Producenttolerance for boringen | JS4 |
| Materiale | Specialstål |

| | |
|-------------|-------------|
| Kvalitet | 4 |
| Kalibrering | L7 |
| Produkttype | Tolerancing |

Services

| | |
|---------------------------------------|------------|
| KalibreringTolerancing maks. Ø 500 mm | 028400 500 |
|---------------------------------------|------------|