



## 6-kantet skruebit 3/8 tomme, sekskant: 9/32tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637640 9/32
GTIN	2050001016188
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

### Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	17,8 mm
Længde	52 mm
sekskant	9/32 tommer
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

### Tilbehør

6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 7 mm

637600 7