

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digital hurtigføler, udvendig, Måleområde: 0-15Smm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438990 0-15S
GTIN	2050001918994
Artikelklasse	46Q

**Beskrivelse****Udførelse:**

En fast og en bevægelig følerarm med HM-kuglemålekontakter. **Digitalvisning af absolut værdi.** Ved indtastning af preset-værdier kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive ladeplade med tilslutningstilbehør og betjeningsvejledning.

**Specialtilbehør:**

Datakabeladapter nr. 498954 str. A3, datakabel nr. 497440, radioadapter nr. 498954 str. A4.

**Teknisk beskrivelse**

Gentagelsesnøjagtighed	0,005 mm
Måleområde	0 - 15 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde)	45 mm
Fejlgrænse	±0,015 mm
Målekraft	1,3 - 1,5 N
Målekontaktlængde nederst Hf	12 mm
Målekontaktlængde øverst Hb	12 mm

Min. nyttebredde	1,5 mm
Maks. nyttedybde	11 mm
Skærets radius	0,4 mm
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Akkudrevet
Taltrinværdi kan omstilles	0,001 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,002 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,005 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,01 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Bluetooth-port
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Kalibrering	C7
Produkttype	Udvendigt måleur

## Services

KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023450 S
DAkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023460 S

## Tilbehør

Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabel Type D1	497440 D1

Tilslutningskabel Type D2	497440 D2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Kontaktfladeadapter Type A4	498954 A4
Kontaktfladeadapter Type A3	498954 A3
Tilslutningskabel Type USB2	497440 USB2