

**Hårdmetalhammerbor "7X" SDS-plus, Øxhel længde: 16X265mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	789057 16X265
GTIN	3165140844789
Artikelklasse	76K

**Beskrivelse****Udførelse:**

4-skærs komplet hårdmetalhoved. Formede skær til høj boreydelse, lang levetid og lille slid. Sætter sig ikke fast i armeret beton.

**Anvendelse:**

Til boring i beton, granit og murværk – med højeste borekomfort. Meget rolig gang, perfekt til helt runde huller. Design med **2+2-spiraler** for at sikre en hurtig fjernelse af boremel, få vibrationer og en høj stabilitet. Høj udmattelsesstyrke og lav maskinbelastning.

Skaft: SDS Plus

Spirallængde: 200 mm

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	265 mm
Antal skær Z	4
Ø	16 mm
Spirallængde	200 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Stenbor