

Garant**Flapskive long life SiC, konisk, Ø 115 mm, Korn: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	565380 40
GTIN	4045197887603
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstra groft **siliciumcarbid-korn**, ingen tilstopning. Stabil glasfiberskive giver optimalt pressetryk.

Anvendelse:

Kant- og fladeslibning af **ALU og fiberkompositmaterialer**.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	skrå
Borings-Ø	22,23 mm
Korn	40
Skive-Ø	115 mm
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse	SiC
Slibemiddelunderlag	Glasvævsskive

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
optimeret til materiale	Fiberforstærkede kunststoffer
optimeret til materiale	Aluminium
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
Ti	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
tør	egnet		