



Vinkelskruetrækker til Torx® med holdefunktion, Torx®-profil: TX9



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	624940 TX9
GTIN	4013288104922
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Den koniske Torx® „HF“-profil holder alle Torx®-skruer sikkert fast. Afvinklet skaft; helt hærdet (sej, hård).

Fordel:

Ideel til påsætning og fastspænding af Torx®-skruer på vanskeligt tilgængelige steder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, manganfosfateret.
Vinkelbenlængde: 80×16 mm

Teknisk beskrivelse

Torx®-profil	TX9
Vinkelbenlængde	80×16 mm
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale	Krom-vanadium-stål
Udførelse af skaft	vinklet
Overflade	manganfosfateret
Kuglehoved på langt ben	nej

Tilbehør

Vinkelskruetrækkersæt, til Torx® med holdefunktion Antal
skruetrækkere 9

624944 9