

**Skævbidere VDE-isoleret, Hel længde: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	725351 160
GTIN	4045197888075
Artikelklasse	72B

Beskrivelse**Udførelse:**

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).

Tang blank, greb med flerkomponentovertræk.

Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehardt.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	160 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	4 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale	Special-værktøjsstål
Overflade	blank

Højeffektiv kraftskænbider	nej
med aktiverbar returfeder	nej
Produkttype	skærende tang