

**Ringgaffelnøgle, tommer, forkromet, Nøglestørrelse: 1/4tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613970 1/4
GTIN	4045197550033
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

maks. kæbehøjde h1	4 mm
Nøglestørrelse	1/4 tommer
Nøglelængde L	101 mm
Nøglestørrelse, mål	tommer
maks. ringhøjde h ₂ maks.	6 mm
Ringstilling	15 grader
Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

