

**ER-spændetang med tætning, ER32, Nom. spænde-Ø d: 6mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309001 6      |
| GTIN                | 4045197888631 |
| Artikelklasse       | 32Z           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Helt hærdet og slebet. Poleret. Kun til nominal-Ø.

**Teknisk beskrivelse**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Adapter             | ER32        |
| Norm                | ISO 15488-A |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm     |
| Type                | 469 E       |
| Udvendig Ø D        | 33 mm       |
| Samlet længde L     | 40 mm       |
| Produkttype         | Spændehoved |