

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Type CØ 76 mm skaft-Ø 6 mm, BB-ZS, Korn: 80**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	573550 80
GTIN	54046719316354
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Indstøbte specialrengøringsbørste er ensartede slibestifte med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en **usædvanligt lang levetid**.

Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.

Den **radiale** Bristle Brush består af enkelte segmenter (ca. 1,6 mm bred).

Spændedorn (**skaft-Ø 6 mm**) **støbt sammen** med segmenter.

Med bøjede børster (type C) til **bearbejdning af profilerede overflader**.

Anvendelse:

Vær opmærksom på rotationsretningen.

Anvendelse på ligeslibere eller fleksible aksler uden yderligere tilbehør.

På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed. Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning.

Teknisk beskrivelse

Børste-Ø D ₁	76 mm
Farve	gul
Korn	80
maks. omdrejningstal	10000 min ⁻¹
Børstebredde	10 mm

Skaft-Ø D _s	6 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Produktnavnsegenskab	BB-ZS
Producentbetegnelse	BB-ZS
Produkttype	Renseskive