

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste Ståltråd 0,30 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1:  
30X6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574000 30X6
GTIN	4017359008720
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølgeformede specialtråds-kvaliteter, **skaft-Ø 6 mm.**

**Anvendelse:**

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børste-effekten.  
Til rustfjernelse, afgratning, rengøring.

**Teknisk beskrivelse**

Børstetykkelse	0,3 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	6 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	30 mm
maks. omdrejningstal	20000 min <sup>-1</sup>
Besætningsbredde L <sub>1</sub>	6 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd

Snoninger

bølget

Produkttype

Renseskive