

**Ringgaffelnøgle, tommer, forkromet, Nøglestørrelse: 7/8tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613970 7/8
GTIN	4045197550736
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	261 mm
maks. kæbehøjde h1	10 mm
Nøglestørrelse	7/8 tommer
Nøglestørrelse, mål	tommer
maks. ringhøjde h ₂ maks.	15 mm
Ringstilling	15 grader
Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

