



Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 13mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 614200 13 |
| GTIN | 4018754019212 |
| Artikelklasse | 63A |

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profil skaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Bemærk:

AS-Drive – den særlige profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på **AS-Drive**-symbolet. **Fordele:**

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikkert greb og større kraftoverførsel.**

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 614600

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------------|---------|
| AS-Drive på ringside | ja |
| Nøglestørrelse | 13 mm |
| maks. kæbehøjde h ₁ | 6,5 mm |
| Nøglelængde L | 195 mm |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| maks. ringhøjde h ₂ maks. | 10 mm |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Ringstilling | 15 grader |
| Produktionsmetode | sænksmedet |
| Materiale | Chrome-Alloy-Steel |
| Overflade | vha. nikkelforkromning |
| Produkttype | Skruenøgle |