

**Ringgaffelnøgle, tommer, forkromet, Nøglestørrelse: 5/8tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613970 5/8
GTIN	4045197550095
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

maks. kæbehøjde h1	8 mm
Nøglestørrelse	5/8 tommer
Nøglelængde L	201 mm
Nøglestørrelse, mål	tommer
maks. ringhøjde h <sub>2</sub> maks.	13 mm
Ringstilling	15 grader
Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

