

**Ringgaffelnøgle, tommer, forkromet, Nøglestørrelse: 3/4tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	613970 3/4
GTIN	4045197550712
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	3/4 tommer
maks. kæbehøjde h ₁	9 mm
Nøglelængde L	231 mm
Nøglestørrelse, mål	tommer
maks. ringhøjde h _{2 maks.}	14 mm
Ringstilling	15 grader
Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

