



Akku-specialskruemaskine, Type: M4D2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070224 M4D2
GTIN	4002395000388
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

- **RED Li-ion-batterier med enkeltcelleovervågning og ladetilstandsindikator.**

Lithium-ion-akku-**kompaktskruemaskine** og -boremaskine **med drejeled** til arbejde i lige stavform eller i vinklet form. REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse til lang levetid. 21-trins momentindstilling med elektronisk frakoblingsfunktion, boretrin, akku-ladetilstandsvisning integreret, højre-/venstreløb, **1/4 tomme Hex-bit**-holder (E 6,3).

Fordel:

21-trins momentindstilling.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri, lader og kuffert.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073814 og nr. 073839.

Teknisk beskrivelse

Emballage	Kuffert
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 200 min ⁻¹
Akku-kapacitet	2 Ah
Producentbetegnelse	M4D-202B
Maks. spiralbor-Ø i stål	3 mm

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 4 V
Værktøjsholder	E 6,3
Maks. moment, hård	5 Nm
Maks. spiralbor-Ø i træ	6 mm
Batterispænding	4 V
Konstruktion	skruemaskine
Maks. omdrejningstal 2. gear	0 - 600 min ⁻¹
Vægt	0,5 kg
Typisk anvendelse	Medium
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Skrue-maskine

Tilbehør

Li-Ion system M4B2/M12B2 Akku-type MB4	073814 MB4
--	------------