



Sortiment med indsatser til Torx®, 1/4, 1/2 tomme firkant 30 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630035
GTIN	4000896209620
Artikelklasse	630

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Fordel:

Smartcase med opstillingsfunktion.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

1/4 tomme toppe til Torx®: 6 stk. str. E5; E6; E7; E8; E10; E11

1/2 tomme toppe til Torx®: 5 stk. str. E12; E14; E16; E18; E20;

1/4 tomme skruebits til Torx®: 8 stk. str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

1/2 tomme skruebits til Torx®: 5 stk. i str. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

1/4 tomme forlængere: 2 stk. str. 55; 147 mm

1/2 tomme forlængere: 2 stk. str. 76; 123 mm

1/4 tomme skralde: 1 stk. nr. 632060

1/2 tomme skralde: 1 stk. nr. 640160

Opbevaring i: kunststofboks med opstilling / opbevaringsbakke

Materiale: Krom-vanadium-stål

Højde: 65 mm

Drivfirkant: 1/2 tommer

Drivfirkant: 1/4 tommer

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Antal dele	30
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivfirkant	1/4 tommer
Materiale	Krom-vanadium-stål
Længde	355 mm
Bredde	235 mm
Højde	65 mm
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgle