



Ringgaffelnøglesæt, lang udførelse, Antal nøgler: 9



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	614210 9
GTIN	4018754058327
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profilskaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Leveringsomfang:

1 ringgaffelnøgle nr. 614600 / 614200 / 614900 af hver: Str. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Bemærk:

AS-Drive – den særlige profil. En ekstremt præcis profil – udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på **AS-Drive**-symbolet. **Fordele:**

- **Der gribes fat i skruerne på flankerne. – Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.**
- **Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. – Sikker greb og større kraftoverførsel.**

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	9
AS-Drive på ringside	ja
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 21 mm	614200 21
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 19 mm	614200 19
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 22 mm	614200 22
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 13 mm	614200 13
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 16 mm	614200 16
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 17 mm	614200 17
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 24 mm	614200 24
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 18 mm	614200 18
Ringgaffelnøgle, lang udførelse Nøglestørrelse 10 mm	614200 10