

**Diamantskæreskive, Skive-Ø: 76mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563417 76
GTIN	3165140820110
Artikelklasse	54B

Beskrivelse**Udførelse:**

Smalle skæreskiver specielt til trange steder.
Påstret lukket diamant-skærekant. Rent snit.

Anvendelse:

Til skæring af porcellanato, fliser og marmor.

Materiale:

Optimeret til: Porcellanato, marmor, fliser.

Passer til :

Lille akku-vinkelsliber nr. 077100.

Maks. omfangshastighed: 80 m/s

Borings-Ø: 10 mm

Skivebredde: 1,9 mm

Borings-Ø: 10 mm

Teknisk beskrivelse

Skivebredde	1,9 mm
Skive-Ø	76 mm

Borings-Ø	10 mm
maks. omdrejningstal	20150 min ⁻¹
Til materialetykkelse	5,7 mm
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
optimeret til materiale	Sten
Formbeskrivelse	lige
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
Drevmaskine	Ligeslibere
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Sten	egnet		