

**Hårdmetal-skæreskive, Skive-Ø: 76mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563418 76
GTIN	3165140827621
Artikelklasse	54B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smalle skæreskiver specielt til trange steder.  
Ståltallerken med påloddet HM-granulat på skærekanten.

**Anvendelse:**

Til skæring af træ, kunststof, gipsfiberplader.

**Passer til :**

**Lille akku-vinkelsliber** nr. 077100.

Maks. omfangshastighed: 80 m/s

Borings-Ø: 10 mm

Skivebredde: 1 mm

Borings-Ø: 10 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skivebredde	1 mm
Skive-Ø	76 mm
Borings-Ø	10 mm
maks. omdrejningstal	20100 min <sup>-1</sup>

Til materialetykkelser	3 - 5 mm
Formbeskrivelse	lige
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	Gipsfiberplader
optimeret til materiale	Kunststof
optimeret til materiale	Træ
Drevmaskine	Ligeslibere
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Uni	egnet		