

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 48-102, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094268 7
GTIN	10076490054455
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex®-serien. Handsker i fin strik med belægning på håndfladen til tørre arbejdsomgivelser. Egnede til præcise arbejder, meget åndbar. Til let arbejde i industrien. God bevægelighed til præcis håndtering af mindre objekter. Velegnet til let montagearbejde, inspektion, pakning af smådele.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	7
Serie	HyFlex®
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	12

EN 388	4121A
Bæremateriale	Polyamid
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	219 mm
Farve	grå
Vægt	15 g
Strikketeknologi	13G
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	PU
Skærebeskyttelsesklasse	A
Produkttype	Universalhandsker