

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 48-101, Handskestørrelse: 9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094269 9
GTIN	10076490491441
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex®-serien. Handsker i fin strik med belægning på håndfladen til tørre arbejdsomgivelser. Egnede til præcise arbejder, meget åndbar. Til let arbejde i industrien. God bevægelighed til præcis håndtering af mindre objekter. Velegnet til let montagearbejde, inspektion, pakning af smådele.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	9
Serie	HyFlex®
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	12

EN 388	4131A
Bæremateriale	Nylon
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	220 mm
Farve	sort
Vægt	15,7 g
Strikketeknologi	13G
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	PU
Skærebeskyttelsesklasse	A
Produkttype	Universalhandsker