

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 48-101, Handskestørrelse: 11****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 094269 11 |
| GTIN | 10076490491427 |
| Artikelklasse | 04P |

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex®-serien. Handsker i fin strik med belægning på håndfladen til tørre arbejdsomgivelser. Egnede til præcise arbejder, meget åndbar. Til let arbejde i industrien. God bevægelighed til præcis håndtering af mindre objekter. Velegnet til let montagearbejde, inspektion, pakning af smådele.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|-------------------|
| Handskestørrelse | 11 |
| Serie | HyFlex® |
| Handsketype | Universalhandsker |
| Beskyttelseskategori | Kategori II |
| Indhold | 12 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| EN 388 | 4131A |
| Bæremateriale | Nylon |
| Belægning | PU |
| belægningsvariant | indvendig håndflade |
| Anvendelsesområde | Præcision |
| Længde | 220 mm |
| Farve | sort |
| Vægt | 15,7 g |
| Strikketeknologi | 13G |
| Anvendelse | flergangsbrug |
| Materiale | PU |
| Skærebeskyttelsesklasse | A |
| Produkttype | Universalhandsker |