

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rørbørste INOX-tråd 0,12 mm, Børste-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574487 10
GTIN	4017359304006
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral.
Fin trådkvalitet, totallængde 90 mm, besætningslængde 25 mm.

Anvendelse:

Besætning helt til trådens ende, **ideel til bundhulsboringer.**

Teknisk beskrivelse

Børste-Ø D ₁	10 mm
Arbejds længde L ₃	25 mm
Skaft-Ø D _s	3,8 mm
Børstetykkelse	0,12 mm
Produkttype	Rørbørste