



## Akku-hjørneboremaskine, Type: 71050462



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075123 71050462
GTIN	4014586881775
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Fein akku-hjørneboremaskine –

- Gearhovedhøjde kun 96 mm inklusive borepatron, hjørnemål 17 mm.
- Integralkontakt med omskifter til højre- / venstreløb af hensyn til komfortabel betjening.
- Boreaksel-konusholder til præcist rundløb.
- 0-version uden batteri og lader.
- Kompakt til opgaver på svært tilgængelige steder.
- Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet til forsigtig forboring.

#### Fordel:

Til opgaver på svært tilgængelige steder.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 specialtandkransborepatron 0,8 – 10 mm.

#### Bemærk:

Passende reservebatterier, startsæt og ladere finder du under nr. 073836; 073838 og 073845 FE80-BC.

Passende spiralbor finder du fra nr. 114000.

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Fein type E 18 V

Producentbetegnelse: AWB P10 SELECT

Batteritype: Lithium-ion

Batterispænding: 18 V

maks. omdrejningstal: 0 - 1370 min<sup>-1</sup>

Borepatronholder: B10  
Borepatron-spændeområde: 0,8 - 10 mm

## Teknisk beskrivelse

Vægt	2 kg
Batterispænding	18 V
maks. omdrejningstal	0 - 1370 min <sup>-1</sup>
Maks. spiralbor-Ø i stål, 1. gear	10 mm
Borepatron-spændeområde	0,8 - 10 mm
Producentbetegnelse	AWB P10 SELECT
Maks. spiralbor-Ø i træ, 1. gear	25 mm
Borepatronholder	B10
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Stål
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Produkttype	Boremaskine

## Tilbehør

Akku lithium-ion Akku-type, akku-spænding FE18 V	073836 FE18
Akku-startsæt Type 92604325	073832 92604325
Akku lithium-ion Akku-type, akku-spænding FE18 V	073838 FE18
Akku-startsæt Type 92604323	073832 92604323
Batterilader Type FE30	073845 FE30
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073835 FE18
Batterilader Type FE50	073845 FE50
Batterilader Type FE80	073845 FE80

