



## Akku-boremaskine med 1 gear, Type: 71050262



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075012 71050262
GTIN	4014586881751
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Batteri-boremaskine med høj rundløbsnøjagtighed til præcise boreresultater.**
- **Vedligeholdelsesfri, børsteløs FEIN PowerDrive-motor, komplet indkapslet og støvbeskyttet, med høj virkningsgrad og maksimal levetid.**
- **Röhms hurtigspændepatron helt i metal med automatisk spindellås.**
- **Selvlåsende borepatronsspændebakker.**
- **Utrolig stærkt gearhus i metal med spændehals-Ø 43 mm, hjørnemål kun 23 mm.**
- **Fremragende ergonomi med Fein Sensitive-greb til utrættelig kontinuerlig anvendelse.**

Boremaskine med 1 gear op til 10 mm i stål, omdrejningstal ved belastning 1100 min<sup>-1</sup>.

#### Fordel:

Fremragende ergonomi.

#### Leveringsomfang:

Inklusive selvspændende borepatron med spændekraftsikring, 1 ekstra håndtag. **Select-version uden batteri og lader.**

#### Bemærk:

Passende batteri-startsæt fås med nr. 073832 92604324.

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Fein type E 18 V

Producentbetegnelse: ABOP 10 Select

Batterispænding: 18 V

Omdrejningstalområde: 0 - 1250 min<sup>-1</sup>

Borepatronholder: 1/2 tomme – 20 UNF

Borepatron-spændeområde: 1,5 - 13 mm  
 Maks. spiralbor-Ø i stål: 10 mm

## Teknisk beskrivelse

Batterispænding	18 V
Omdrejningstalområde	0 - 1250 min <sup>-1</sup>
Vægt	1,5 kg
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Borepatronholder	1/2 tomme – 20 UNF
Borepatron-spændeområde	1,5 - 13 mm
Producentbetegnelse	ABOP 10 Select
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maks. spiralbor-Ø i træ	30 mm
Højre- / venstreløb	ja
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Stål
Emballage	Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Produkttype	Boremaskine

## Tilbehør

Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073835 FE18
Batterilader Type FE30	073845 FE30
Batterilader Type FE50	073845 FE50
Akku lithium-ion Akku-type, akku-spænding FE18 V	073838 FE18
Batterilader Type FE80	073845 FE80