

Ansell**Nitrilhandsker, par ActivArmr Hycron® 27-805, Handskestørrelse: 9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094431 9
GTIN	10076490604438
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

ActivArmr Hycron®-serien. **Slidstærk handske i bomuldsjersey** med nitrilbelægning til krævende brug. Høj modstandsdygtighed over for skarpe og slibende materialer. Mere robust og fleksibel end PVC, tre gange længere levetid end kraftige læderhandsker. **Effektiv fedt- og oliebarriere**. Særlig velegnet til groft støbegods, plaststøbninger, stålstænger, metalplader, højtydende kabler, byggematerialer, råtræ.

Med sikkerhedsmanchet og fuld coating.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	9
Serie	Hycron®
Handsketype	Universalhandsker

Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	12
Handskeegenskab	Silikonfri
Handskeegenskab	latexfri
EN 388	4121B
Bæremateriale	Bomuld
Belægning	Nitril
belægningsvariant	fuld belægning
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Længde	256 mm
Farve	blå
Vægt	69 g
Anvendelse	flergangsbrug
Materiale	Nitril
Skærebeskyttelsesklasse	B
Produkttype	Universalhandsker