

**Garant****Skruetrækker til Torx®, med 2K-Haptoprene-skaft, Torx®-profil: TX25/300****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	625330 TX25/300
GTIN	4045197923059
Artikelklasse	61C

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Kraftskaft** med gribevenlig **Haptoprene**-overflade og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder. **Klinge** i krom-vanadium-speciallegering med højest mulig hårdhed og særlig sejhed. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser. Fra str. TX30 med sekskant til nøglehjælp.

**Fordel:**

I kraft af **boring i Torx®-profilen** også velegnet til skruer med sikringsstift.

Klingelængde: 300 mm

Hel længde: 405 mm

**Teknisk beskrivelse**

Torx®-profil	TX25
Klingelængde	300 mm
Hel længde	405 mm
Drivprofil	Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Materiale, klinge	Krom-vanadium-specialstål
Materiale, greb	2K-Haptoprene-skaft
Produkttype	Skruetrækkere

