

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Snoet penselbørste INOX-tråd, Børste-Ø D1×børstetykkelse: 28X0,35mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574900 28X0,35
GTIN	4017359039427
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Glat **snoet** tråd, indpresset i stålenhed, **skaft-Ø 6 mm**, jævn og tætbesat børsteflade, yderst slidstærk.

INOX-trådkvalitet 1.4401 (AISI 316) bæreenhed med kunststofkappe til bearbejdning af rustfrit stål.

Anvendelse:

Til afgratning, fjernelse af slagger og til alle middelkrævende og krævende børsteopgaver.

Børsten åbnes mere eller mindre afhængigt af omdrejningstallet og kan derfor også indføres på steder med begrænset plads, f.eks. ind i kabinetter.

Teknisk beskrivelse

Børstetykkelse	0,35 mm
Antal snoninger	12
Besætningslængde H ₁	28 mm
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	28 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Besætningsmateriale	INOX-tråd
Snoninger	venstresnoet

Produkttype

Penselbørste