

Håndteringsløftebord, Bæreevne: 3000kg



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 919992 3000 |
| GTIN | 4050939066239 |
| Artikelklasse | 08Y |

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil saksestiver med en platform af glat stålplade. Til mange anvendelsesmuligheder, som f.eks. løftning og sænkning af **tunge** laster, paletterede varer, gitterbokse og til niveauudligning ved materialebestykning på maskiner. Ergonomisk arbejde vha. trinløs, hydraulisk højdeindstilling. Sikker og ufarlig betjening vha. trykknapper med funktionerne op/ned i dødmanskredsløb og nødstop. Overbelastningsbeskyttelse vha. indbygget trykbegrænsningsventil. Optimal sikkerhed ved drift og vedligeholdelse vha. integreret rørbrudsventil og servicestøtter.

Norm:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Bemærk:

- **Omgivende temperatur indendørs fra 0 °C til 40 °C.**
- **Før idrifttagning skal montering og el-tilslutninger kontrolleres af en fagmand.**
- **Kontrollér gulvets eksisterende tilstand i forhold til løftebordets samlede vægt.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------|---------|
| Bredde | 800 mm |
| Bæreevne | 3000 kg |
| Vægt | 320 kg |

| | |
|----------------------|----------------|
| Konstruktionshøjde C | 220 mm |
| Løftehøjde H | 800 mm |
| Løftetid | 26 s |
| Længde L | 1300 mm |
| Netspænding | 400 V |
| Netfrekvens | 50 Hz |
| Energiforsyning | Med kabel |
| Produkttype | Sakseløftebord |