

Håndteringsløftebord, Bæreevne: 1000kg



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919992 1000
GTIN	4050939066215
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Stabil saksestiver med en platform af glat stålplade. Til mange anvendelsesmuligheder, som f.eks. løftning og sænkning af **tunge** laster, paletterede varer, gitterbokse og til niveauudligning ved materialebestykning på maskiner. Ergonomisk arbejde vha. trinløs, hydraulisk højdeindstilling. Sikker og ufarlig betjening vha. trykknapper med funktionerne op/ned i dødmanskredsløb og nødstop. Overbelastningsbeskyttelse vha. indbygget trykbegrænsningsventil. Optimal sikkerhed ved drift og vedligeholdelse vha. integreret rørbrudsventil og servicestøtter.

Norm:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Bemærk:

- **Omgivende temperatur indendørs fra 0 °C til 40 °C.**
- **Før idrifttagning skal montering og el-tilslutninger kontrolleres af en fagmand.**
- **Kontrollér gulvets eksisterende tilstand i forhold til løftebordets samlede vægt.**

Teknisk beskrivelse

Bredde	800 mm
Bæreevne	1000 kg
Vægt	220 kg

Konstruktionshøjde C	190 mm
Løftehøjde H	820 mm
Løftetid	25 s
Længde L	1300 mm
Netspænding	400 V
Netfrekvens	50 Hz
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Sakseløftebord