

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 7mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 614800 7 |
| GTIN | 4045197588982 |
| Artikelklasse | 61B |

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Nøglelængde L: 136 mm

Kæbebredde b: 18 mm

Kæbehøjde h_1 : 5 mm

Ringhøjde h_2 : 7 mm

Ring-ØD: 17,5 mm

Skralde- momentbelastning: 30 Nm

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------|----------|
| Nøglestørrelse | 7 mm |
| Ringhøjde h_2 | 7 mm |
| Nøglelængde L | 136 mm |
| Skralde- momentbelastning | 30 Nm |
| Kæbehøjde h_1 | 5 mm |
| Ring-ØD | 17,5 mm |
| Kæbebredde b | 18 mm |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| Ringstilling | 0 grader |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Antal tænder | 72 |
| Vinkel til fornyet greb | 5 grader |
| Produktionsmetode | sænksmedet |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |
| Overflade | matforkromet |
| Produkttype | Skruenøgle |