

HOLEX**Nitrilhandsker, par Okselæder, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094055 10
GTIN	4045197890092
Artikelklasse	02H

Beskrivelse**Udførelse:**

Læderhandsker til brug, hvor der er mekaniske risici. Med **stabil dobbeltsøm** og gummieret manchet. Med det **robuste overmateriale** er handsken meget holdbar. Pegefinger helt i læder. **Bomuldsfor** kun på indvendig håndflade.

Udførelse reklametekst:

Bomuldsfor kun på indvendig håndflade. **Okselæderhandsker i høj kvalitet** til brug, hvor der er mekaniske risici. Med **stabil dobbeltsøm** og gummieret manchet. Med det **robuste overmateriale** er handsken meget holdbar. Pegefinger helt i læder.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Henvisning reklametekst:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	10
Handsketype	Okselæderhandsker

Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	12
Bæremateriale	Okselæder
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	latexfri
belægningsvariant	ingen belægning
Vægt	180 g
Materiale	Okselæder
Længde	260 mm
Tykkelse	1
EN 388	3133X
Anvendelse	flergangsbrug
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Farve	hvid
Produkttype	Oksespaltlæderhandsker