



Nitrilhandsker, par KryTech 580, Handskestørrelse: 8



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094468 8 |
| GTIN | 3245425804186 |
| Artikelklasse | 06D |

Beskrivelse

Udførelse:

KryTech 580 Grip&Proof. Til fintfølende arbejde i let oliekontaminerede og tilsmudsede arbejdsomgivelser. Effektiv gribesikkerhed i oliekontaminerede og fedtede områder med **Grip&Proof**-teknologien. Lang levetid med oliebestandighed og vaskbart materiale. Især egnede til bearbejdning af emner med skæreolie, håndtering af olierede tyndplader og maskindele, skære-, stanse- og prægearbejde.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|-------------------|
| Handskestørrelse | 8 |
| Handsketype | Universalhandsker |
| Beskyttelseskategori | Kategori II |
| Indhold | 45 |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Handskeegenskab | DMF-fri |
| Handskeegenskab | latexfri |
| Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4342B16 |
| Bæremateriale | PEHD |
| Belægning | Nitril |
| belægningsvariant | indvendig håndflade |
| Anvendelsesområde | Præcision |
| Farve | sort / grå |
| Længde | 230 - 280 mm |
| Anvendelse | flergangsbrug |
| Skærebeskyttelsesklasse | B |
| Produkttype | Skærebeskyttelsehandsker |