

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614800 18
GTIN	4045197160287
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.
Nøglelængde L: 239 mm
Kæbebredde b: 38,6 mm
Kæbehøjde h_1 : 8,1 mm
Ringhøjde h_2 : 11,2 mm
Ring-ØD: 33,4 mm
Skralde- momentbelastning: 300 Nm

Teknisk beskrivelse

Ringhøjde h_2	11,2 mm
Nøglestørrelse	18 mm
Kæbebredde b	38,6 mm
Nøglelængde L	239 mm
Kæbehøjde h_1	8,1 mm
Skralde- momentbelastning	300 Nm
Ring-ØD	33,4 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader

Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle