

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-735, Handskestørrelse: 9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094566 9
GTIN	10076490052994
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-735. Handskerne kombinerer effektiv skærebeskyttelse med en god pasform og høj fleksibilitet. Den indvendige håndflade har en polyurethancoating, der er smudsafvisende og med et godt greb, håndryggen er åndbar. Særligt egnet til montering af skarpkantede komponenter i tørre og let olierede omgivelser.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	9
Serie	HyFlex®
Handsketype	Skærebeskyttelsehandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	12

Strikketeknologi	106114G3
EN 388	4X43C
Bæremateriale	INTERCEPT™
Belægning	PU
Materiale	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	grå / hvid
Vægt	28 g
Længde	224 mm
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker