

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 36mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614800 36
GTIN	4045197488749
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.
Nøglelængde L: 482 mm
Kæbebredde b: 76,2 mm
Kæbehøjde h₁: 16,6 mm
Ringhøjde h₂: 19,6 mm
Ring-ØD: 65,5 mm
Skralde- momentbelastning: 1000 Nm

Teknisk beskrivelse

Skralde- momentbelastning	1000 Nm
Kæbehøjde h ₁	16,6 mm
Ring-ØD	65,5 mm
Kæbebredde b	76,2 mm
Nøglelængde L	482 mm
Ringhøjde h ₂	19,6 mm
Nøglestørrelse	36 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader

Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle