

**Ansell****Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-735, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 094566 10      |
| GTIN                | 10076490053007 |
| Artikelklasse       | 04P            |

**Beskrivelse****Udførelse:**

HyFlex® 11-735. Handskerne kombinerer effektiv skærebeskyttelse med en god pasform og høj fleksibilitet. Den indvendige håndflade har en polyurethancoating, der er smudsafvisende og med et godt greb, håndryggen er åndbar. Særligt egnet til montering af skarpkantede komponenter i tørre og let olierede omgivelser.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Handskestørrelse     | 10                       |
| Serie                | HyFlex®                  |
| Beskyttelseskategori | Kategori II              |
| Handsketype          | Skærebeskyttelsehandsker |
| Indhold              | 12                       |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Strikketeknologi        | 106114G3                 |
| EN 388                  | 4X43C                    |
| Bæremateriale           | INTERCEPT™               |
| Belægning               | PU                       |
| Materiale               | PU                       |
| belægningsvariant       | indvendig håndflade      |
| Anvendelsesområde       | Allround                 |
| Farve                   | grå / hvid               |
| Vægt                    | 28 g                     |
| Længde                  | 224 mm                   |
| Anvendelse              | flergangsbrug            |
| Skærebeskyttelsesklasse | C                        |
| Produkttype             | Skærebeskyttelsehandsker |