

**Garant****Gaffelnøgle/skralderingsnøgle kort udførelse, Nøglestørrelse: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614816 14
GTIN	4045197287212
Artikelklasse	61B

**Beskrivelse****Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Kæbebredde b	30,9 mm
Nøglelængde L	112 mm
Kæbehøjde h <sub>1</sub>	6,6 mm
Ringhøjde h <sub>2</sub>	9,4 mm
Ring-ØD	27,3 mm
Nøglestørrelse	14 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle