

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 21 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614800 21
GTIN	4045197160300
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.
Nøglelængde L: 286 mm
Kæbebredde b: 45,7 mm
Kæbehøjde h_1 : 9,6 mm
Ringhøjde h_2 : 13 mm
Ring-ØD: 42 mm
Skralde- momentbelastning: 375 Nm

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	21 mm
Nøglelængde L	286 mm
Ring-ØD	42 mm
Kæbebredde b	45,7 mm
Ringhøjde h_2	13 mm
Kæbehøjde h_1	9,6 mm
Skralde- momentbelastning	375 Nm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader

Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle