

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 41 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614800 41
GTIN	4045197511874
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.
Nøglelængde L: 550 mm
Kæbebredde b: 83 mm
Kæbehøjde h_1 : 18 mm
Ringhøjde h_2 : 22 mm
Ring-ØD: 72,9 mm
Skralde- momentbelastning: 1300 Nm

Teknisk beskrivelse

Kæbehøjde h_1	18 mm
Nøglestørrelse	41 mm
Nøglelængde L	550 mm
Skralde- momentbelastning	1300 Nm
Ring-ØD	72,9 mm
Ringhøjde h_2	22 mm
Kæbebredde b	83 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader

Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle