



Nitrilhandsker, par KryTech 531, Handskestørrelse: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094554 8
GTIN	3245425310083
Artikelklasse	04P

Beskrivelse

Udførelse:

KryTech 531. Skærebeskyttelseshandsker med vandbaseret nitril-PU-belægning til arbejde i meget lidt snavset miljø. Høj slidstyrke og lang levetid. Oeko-Tex® Standard 100. DMF-fri.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100

Clothing standard: Oeko-Tex Standard 100

Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100

Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100

Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100

Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

Teknisk beskrivelse

Handkestørrelse	8
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Skærebeskyttelseshandsker
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Bæremateriale	PEHD
Belægning	Nitril / PU
Anvendelsesområde	Allround
Farve	sort / grøn
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelseshandsker