

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614800 14
GTIN	4045197160249
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Ring med specielt letgående, stabil skralde.
Ekstrem lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.
Nøglelængde L: 193 mm
Kæbebredde b: 30,9 mm
Kæbehøjde h_1 : 6,6 mm
Ringhøjde h_2 : 9,4 mm
Ring-ØD: 27,3 mm
Skralde- momentbelastning: 160 Nm

Teknisk beskrivelse

Kæbebredde b	30,9 mm
Nøglestørrelse	14 mm
Skralde- momentbelastning	160 Nm
Ring-ØD	27,3 mm
Kæbehøjde h_1	6,6 mm
Nøglelængde L	193 mm
Ringhøjde h_2	9,4 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader

Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle