

Garant**Polervalse (filt), Ø 100× 100 mm, Type: MED****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 568495 MED |
| GTIN | 4045197890757 |
| Artikelklasse | 51M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Lamelformet placeret **filt**. Mål Ø 100×100 mm, borings-Ø 19 mm med multi-kilenot.

Anvendelse:

Poleropgaver til store overflader med højere fleksibilitet og tilpasning til konturer. Ved efterfølgende anvendelse af den middelhårde og bløde udførelse kan der opnås **meget fine spejlgansoverflader**.

Bemærk:

Filt-polervalser skal anvendes i kombination med **slibe- og poleringspastaer** som f.eks. nr. 552250 / 555740.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|---------------|
| Slibemiddelunderlag | Filt |
| Hårdhedsgrad | middel |
| Rulle-Ø | 100 mm |
| Valsebredde | 100 mm |
| Produktnavnsegenskab | Ø 100× 100 mm |
| Borings-Ø | 19 mm |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Anbefalet omdrejningstal | 1900 min ⁻¹ |
| Produkttype | Polervalse |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|--|--------------|
| Slibepasta SiC Korn SiC-slibepasta 280 | 552250 280 |
| Stænger med polerepastaUnipol® Farve WHITE | 555740 WHITE |
| Stænger med polerepastaUnipol® Farve BLUE | 555740 BLUE |
| Slibepasta SiC Korn SiC-slibepasta 150 | 552250 150 |