

3M Scotch-Brite™

**Kompakt fiberslibestift Ø 25× 25 mm, Kornstørrelsessammenligning: 180M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	551930 180M
GTIN	50048011140631
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Scotch-Brite™ fiberfleece med harpiksbundne slibemidler, **komprimeret slibestiftform**, kan tilrettes.

**Anvendelse:**

Til **universelle finishopgaver**.

**Teknisk beskrivelse**

Hoved-Ø	25 mm
Finhedsgrad	middel
Borings-Ø	5 mm
Udførelse	6A medium
Hårdhedsgrad	middel
Hovedhøjde	25 mm
Kornstørrelsessammenligning	180
Adapter	over spændedorn nr. 551935.
Anbefalet omdrejningstal	13000 min <sup>-1</sup>

Produkttype

Slibestift

---

**Tilbehør**

Spændedorn til kompakte fiberslibestifter

551935