

**Overall CANVAS 320, sort, Konfektionsstørrelse DE: 44****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	091372 44
GTIN	4030913041049
Artikelklasse	09R

**Beskrivelse****Udførelse:**

Robust **arbejdstøj-linje Canvas 320** yder høj beskyttelse under mange forskellige arbejdsbetingelser. Sidder bekvemt takket være **elastik i linningen**. Rivfast og slidstærk takket være **Cordura®-forstærkning** på særligt belastede steder. Det plejelette stof er på grund af Teflon®-behandlingen **smuds- og vandafvisende**. Refleksbiser af **3M™ Scotchlite™ reflektmateriale** forbedrer synligheden i mørke.

**Overall** med taljustering og forhøjet rygdel. Seler med elastisk gummibåndsindsats og sikkerhedsspænder. Dobbelt smækklomme.

- **Cordura®-forstærkede knæpolsterlommer.**
- **Certificeret ifølge EN-14404 sammen med knæpolstre.**
- **Forstærkede baglommer.**
- **To sidelommer af Cordura®.**
- **Dobbelt tommestoklomme af Cordura®.**
- **Lårlomme med påsat mobilomme.**
- **Lynlås i skridtet.**

**Bemærk:**

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.

Kan leveres i flere farver på forespørgsel.

Størrelsestabel med internationalt konfektionsstørrelsesspejl finder du på vores oversigtsside.

Tekstilsammensætning: 35 % bomuld  
Tekstilsammensætning: 65% polyester  
Materialegrammatur/vævnstæthed: 320 g/m<sup>2</sup>  
Vask: 60 °C farvet vask

## Teknisk beskrivelse

Størrelse FR	40
Konfektionsstørrelse DE	44
Serie	CANVAS 320
Specialtjeneste	Tekstilforædling
Køn	Herre
Tekstilsammensætning	35 % bomuld
Tekstilsammensætning	65% polyester
Materialegrammatur/vævnstæthed	320 g/m <sup>2</sup>
Vask	60 °C farvet vask
Blegning	Ingen blegning
Kemisk rengøring	Rengøring med perchlorethylen
Tørring	Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur)
Bøjle	Moderat varm, op til maks. 150 °C
Farve	sort
Produkttype	Overall

## Tilbehør

Knæpolster standard 1 par Type KNEE	091802 KNEE
-------------------------------------	-------------