

HOLEX**12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 36mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 642120 36 |
| GTIN | 4045197598554 |
| Artikelklasse | 62A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Norm:**DIN 3124****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser fås også i tomkestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|------------|
| Længde | 50 mm |
| Ø på udgangsside | 48 mm |
| Nøglestørrelse | 36 mm |
| Drivfirkant | 1/2 tommer |
| Norm | DIN 3124 |

| | |
|-------------|--------------------|
| Drivprofil | 12-kant-topnøgle |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |
| Overflade | forkromet |
| Produkttype | Topnøgleindsats |