

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle kort udførelse, Nøglestørrelse: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614816 12
GTIN	4045197198952
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglelængde L	105 mm
Kæbehøjde h ₁	5,8 mm
Kæbebredde b	25,9 mm
Ring-ØD	23,7 mm
Nøglestørrelse	12 mm
Ringhøjde h ₂	8,7 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade	matforkromet
Produkttype	Skruenøgle