



**Lamelslibevalse fleece (A) / væv (A), Ø 100×50 mm,  
Kornstørrelsessammenligning: 80CRS**



## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	568472 80CRS
GTIN	4045197924575
Artikelklasse	52E

## Beskrivelse

### Udførelse:

Standardmål Ø **100×100 mm** eller smal udførelse Ø **100×50 mm** til bearbejdning af små flader.  
Holdeboring Ø 19 mm med multikilenot.

Kombination af **slibelærred og fleece**.

### Anvendelse:

Sliberesultat ligner det med sibelærred korn-str. 80/120, kan også anvendes til at **fjerne ridser** eller til **mattering**.

### Bemærk:

Anvend afstandsrigsæt nr. 568439 af hensyn til breddeudligning ved smalle valser Ø 100×50 mm.

## Teknisk beskrivelse

Kornstørrelsessammenligning	80
Anbefalet omdrejningstal	2800 min <sup>-1</sup>
Slibemiddelforkortelse	A

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Rulle-Ø	100 mm
Valsebredde	50 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 100× 50 mm
Produkttype	Fiberlamelslibevalse

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		